SAI-M23-KBC-0.34/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnung



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-M23-KBC-0.34/1.00
Best.-Nr.	1170180000
Ausführung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962075
VPE	50 Stück

SAI-M23-KBC-0.34/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,3 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	125 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normen

Zertifikat-Nr. (UR)	E344862

Allgemeine Daten

Anschlussart	Crimpanschluss	Isolationswiderstand	> 10^{10} Ω
Kontaktmaterial	Kupfer-Zink-Legierung	Kontaktoberfläche	vergoldet
Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,34 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1 mm²
Leiteraußendurchmesser	-	Steckzyklen	> 1000

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000796
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-90		

Produkthinweise

Produkthinweis	Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN