

## SwitchMark SM 27/12.5 K MC NE SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basic nebo MC-Mobilo

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ                   | SM 27/12.5 K MC NE SI                                   |
| Objednací číslo       | <a href="#">1713720000</a>                              |
| Verze                 | SwitchMark, Značky na přístroje, 12.5 x 27 mm, Stříbrná |
| GTIN (EAN)            | 4008190331139                                           |
| Mnž.                  | 80 ks                                                   |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">1324380000</a>                              |
| Alternativní výrobek  | <a href="#">1027830000</a>                              |

## SwitchMark SM 27/12.5 K MC NE SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 27 mm   | Šířka (v palcích)   | 1,063 inch |
| Výška          | 12,5 mm | Výška (v palcích)   | 0,492 inch |
| Hloubka        | 1 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,039 inch |
| Čistá hmotnost | 1,338 g |                     |            |

### Obecné údaje

|                              |             |                         |                          |
|------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Barevný                      | Stříbrná    | Halogen                 | Ne                       |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2         | Lepidlo                 | Oboustranná lepicí páska |
| Materiál                     | Polyamid 66 | Rozsah provozní teploty | -40...100 °C             |
| Verze                        | Samolepicí  | Šířka                   | 27 mm                    |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Software        | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                           |

### SwitchMark SM 27/12.5 K MC NE SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

