

2m IEC C19 auf IEC C20 Verlängerung, rot
Artikelnummer: 30124

Beschreibung

Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl. Die Kabel sind in verschiedenen Farben verfügbar und dadurch optimal für die Strukturierung von Schalt- oder Serverschränken geeignet. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.

Technische Details

- Steckverbinder A: IEC C19
- Steckverbinder B: IEC C20
- Kabeltyp: H05-VVF 3G * 1.50mm²
- Adernzahl: 3
- Adernquerschnitt: 1.50mm²
- Verfügbar in den Längen: 1 bis 3m
- Betriebstemperatur: ca. -10 bis 70°C
- Lagertemperatur: ca. -25 bis 70°C
- Farbe: Rot
- 10 Jahre Garantie

Hinweis: Nur für den Gebrauch in trockenen Umgebungen!

© LINDY 2019