Industrial Ethernet
IE-FSMZ2LY0003MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Konfektionierte IE-Leitungen, LWL

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-FSMZ2LY0003MLD0LD0-X
Best.-Nr.	1433950030
Ausführung	Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 3 m
GTIN (EAN)	4050118242676
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet
IE-FSMZ2LY0003MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	3 m	Länge (inch)	0,118 inch
Nettogewicht	35 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-20 °C
Betriebstemperatur	-20 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61754-20

Kabelaufbau

Kerndurchmesser	9 µm	Manteldurchmesser	2,0 * 4,1 mm
Kabelaufbau	ZIPCORD	Normbezeichnungen	I-V(ZN)H
Werkstoff Mantel	LSZH	Mantelfarbe	gelb

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius, min., einmalig	20 mm	Biegeradius min, wiederholt	40 mm
Halogene	Nein		

Optische Eigenschaften Kabel

Dämpfung	≤0,4 dB/km bei 1310 nm	Fasertyp	Singlemode, OS 2

Stecker

Stecker links	LC-Duplex IP 20	Stecker rechts	LC-Duplex IP 20

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschüre/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Industrial Ethernet
IE-FSMZ2LY0003MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Detailzeichnung

