Bewegungsmelder

# IS 130-2

anthrazit
EAN 4007841 035761
Art.-Nr. 035761





Infrarot-Sensor 130°


Max. 12 m



600 W max. (LED-fähig)


IP54


Sensor 90° ver., 50° hor.


2 - 1000 Lux


5 Sek - 35 Min


Ideal 2 m



Herstellergarantie


CE

## Funktionsbeschreibung

Gezielte Erfassung rund ums Haus. Infrarot-Bewegungsmelder IS 130-2, für außen und innen, ideal zur gezielten Erfassung am Haus, 130° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor horizontal um 50° und vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 87 x 78 x 110 mm |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | anthrazit |
| VPE1, EAN | 4007841035761 |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Anwendung, Ort | Außenbereich, Innenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt |
| Farbe | Anthrazit |
| Farbe, RAL | 7016 |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein |
| Montageort | Wand |
| Verpackungsinhalt | 1 |
| Montageart | Aufputz, Wand |
| Schutzart | IP54 |

| | |
|---|---|
| LED Lampen > 8 W | 250 W |
| Kapazitive Belastung in µF | 88 µF |
| Technologie, Sensoren | Passiv Infrarot, Mischlichtmessung |
| Spannungsbereich (min) | 230 V |
| Spannungsbereich (max) | 240 V |
| Montagehöhe | 1,80 – 3,00 m |
| Montagehöhe max | 3,00 m |
| optimale Montagehöhe | 2 m |
| Erfassungswinkel | 130 ° |
| Öffnungswinkel | 40 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | r = 3 m (10 $m^2$) |
| Reichweite Tangential | r = 12 m (163 $m^2$) |

Bewegungsmelder

# IS 130-2

anthrazit
EAN 4007841 035761
Art.-Nr. 035761

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 50 °C |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Netzanschluss | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Schaltausgang 1, Ohmsch | 600 W |
| Leuchtstofflampen EVG | 250 W |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | 500 VA |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert | 500 VA |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert | 500 VA |
| Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen | 500 VA |
| LED Lampen < 2 W | 100 W |
| LED Lampen > 2 W < 8 W | 125 W |


| | |
|---|---|
| Schaltzonen | 260 Schaltzonen |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 35 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Konstantlichtregelung | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master |
| Vernetzung via | Kabel |
| Produkt Kategorie | Bewegungsmelder |

Bewegungsmelder

# IS 130-2


anthrazit
EAN 4007841 035761
Art.-Nr. 035761

## Sensorerfassungsbereich





Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential


## Maßzeichnung





## Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter




## Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter




## Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb




## Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

