

**SKMU PA (plastová pojistná matice)
SKMU PG21-K SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller nabízí řadu různých systémů vstupu kabelů a vodičů: různé designy plastových, mosazných a nerezových kabelových průchodek se stupněm krytí IP66, 67, 68 nebo IP69K. Jako alternativa ke kabelovým průchodkám, prefabrikované kabely s modulárními systémy vstupu pro více vodičů nebo kabelů lze jednoduše a rychle zasunout do elektrického zařízení. V neposlední řadě, Weidmüller nabízí EX-certifikované kabelové průchodky a systémy vstupu kabelů/vodičů.

- Kabelové průchodky z plastu a mosazi
- EMC šroubové spoje
- pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- certifikace VDE, CSA a UL

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG21-K SW
Objednací číslo	1719150000
Verze	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, PG 21, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190352370
Mnž.	100 ks

SKMU PA (plastová pojistná matice) SKMU PG21-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 0,99 g

Pojistná matice, šířka

Tloušťka 7 mm

Všeobecné informace

AF velikost 1	36 mm	Délka závitu	7 mm
Kabelové vývodky	PG	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Tloušťka	7 mm
Vnitřní závit	PG 21	Vnější průměr	41,58 mm
Vnější závit	PG 21		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-24
eClass 9.0	27-14-44-24		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)
Technické údaje [EPLAN.WSCAD](#)

SKMU PA (plastová pojistná matice) SKMU PG21-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

