


## Označení přístrojů PAGETAB 19/11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

PageTab jsou tkaninové štítky v podobě listů Kromě varianty 8 x 20 mají všechny štítky černý okraj.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PAGETAB 19/11
Objednací číslo	<a href="#">1686170000</a>
Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 11 x 19 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190492564
Mnž.	25 ks

**Označení přístrojů  
PAGETAB 19/11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	19 mm	Šířka (v palcích)	0,748 inch
Výška	11 mm	Výška (v palcích)	0,433 inch
Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Čistá hmotnost	11,96 g		

**Obecné údaje**

Barevný	Žlutá	Barva materiálu podle kódu odporu	4
Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer	Materiál	Tkanina potažená pryskyřicí
Počet na list	200	Počet štítků v balení	5 000
Rozsah provozní teploty	-29...93 °C	Tisk	Nula
Verze	Samolepicí	Šířka	19 mm

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Software	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Datový list**

**Označení přístrojů**  
**PAGETAB 19/11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**

