


Příslušenství CB 290/3.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Vázací pásy CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

Všeobecné objednací údaje

Typ	CB 290/3.5 BLACK
Objednací číslo	1720650000
Verze	Kabelové vázací pásy, Výška x šířka: 290 x 3.6 mm, Polyamid 66, 130 N
GTIN (EAN)	4008190362331
Mnž.	100 ks

Datový list

Příslušenství CB 290/3.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	3,6 mm	Šířka (v palcích)	0,142 inch
Výška	290 mm	Výška (v palcích)	11,417 inch
Hloubka	1,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,047 inch
Čistá hmotnost	1,36 g		

Instalační materiály

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 66
Pevnost v tahu	130 N	Průměr kabelu, max.	80 mm
Rozsah provozní teploty, max.	85 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9,1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DE PI830000 160627 001](#)

Technické údaje [EPLAN.WSCAD](#)

Datový list**Příslušenství
CB 290/3.5 BLACK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy**