Art.-Nr.	VE	PG	EAN
722541001	3	161	4 008224 164191

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 3-polig + N, 25A, C-Charakteristik,230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

Technische Daten	722541001
Auslösecharakteristik	C
Bemessungsstrom (in A)	25 A
Bemessungsspannung (einpolig)	230/400 VAC
Bemessungsspannung (mehrpolig)	400 VAC
Spannungsart	AC
Schutzart (IP)	IP20
Polzahl (gesamt)	4
Bemessungsstrom	25A
Energiebegrenzungsklasse	3
Mitschaltender Neutralleiter	Ja
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Breite in Teilungseinheiten	4
Einbautiefe	68mm

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.