

**SKMU MS (mosazná pojistná matice)
SKMU PG11-MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller nabízí řadu různých systémů vstupu kabelů a vodičů: různé designy plastových, mosazných a nerezových kabelových průchodek se stupněm krytí IP66, 67, 68 nebo IP69K. Jako alternativa ke kabelovým průchodkám, prefabrikované kabely s modulárními systémy vstupu pro více vodičů nebo kabelů lze jednoduše a rychle zasunout do elektrického zařízení. V neposlední řadě, Weidmüller nabízí EX-certifikované kabelové průchodky a systémy vstupu kabelů/vodičů.

- Kabelové průchodky z plastu a mosazi
- EMC šroubové spoje
- pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- certifikace VDE, CSA a UL

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG11-MS
Objednací číslo	1694090000
Verze	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 11, 3 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190872250
Mnž.	100 ks

SKMU MS (mosazná pojistná matice) SKMU PG11-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	2,3 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Pojistná matice, šířka

Tloušťka	3 mm
----------	------

Všeobecné informace

AF velikost 1	21 mm	Délka závitu	3 mm
Kabelové vývodky	PG	Materiál	Mosaz poniklovaná
Tloušťka	3 mm	Vnitřní závit	PG 11
Vnější průměr	24,26 mm	Vnější závit	PG 11

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-24
eClass 9.0	27-14-44-24		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN_WSCAD

SKMU MS (mosazná pojistná matice) SKMU PG11-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

