

**Příslušenství
CB 360/4.5 BLACK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vázací pásky CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

Všeobecné objednací údaje

Typ	CB 360/4.5 BLACK
Objednací číslo	1697930000
Verze	Kabelové vázací pásky, Výška x šířka: 360 x 4.8 mm, Polyamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190883003
Mnž.	100 ks

Příslušenství CB 360/4.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	4,8 mm	Šířka (v palcích)	0,189 inch
Výška	360 mm	Výška (v palcích)	14,173 inch
Hloubka	1,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,071 inch
Čistá hmotnost	2,37 g		

Instalační materiály

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 66
Pevnost v tahu	220 N	Průměr kabelu, max.	103 mm
Rozsah provozní teploty, max.	85 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DE PI830000 160627 001](#)

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)

Příslušenství CB 360/4.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

