Kabelschuh
KP-M10/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KP-M10/-25
Best.-Nr.	1497990000
Ausführung	Kabelschuh,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307535
VPE	100 Stück

Kabelschuh
KP-M10/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Gewicht	1,77 g	Nettogewicht	17,57 g

Technische Daten

Ausführung	DIN-Serie 46235 Standard

Verbinder

Anschlusslänge (l)	40,5 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	10 mm
Bohrung	M10	Flanschbreite (b)	17 mm
Innendurchmesser Flansch (d2)	10,5 mm	Innendurchmesser Schaft (d1)	7 mm
Isolation	nicht vorhanden	Kennzahl Cu	10 K
Leiteranschlussquerschnitt	25 mm²	Schaftlänge (a)	20 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-03
eClass 9.1	27-40-02-03		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering-Daten	EPLAN

Kabelschuh
KP-M10/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

