
Produktdatenblatt: Dachleitungshalter verstellbar für Firstziegel und Gratsteine

DLH DG 8 H20 FG180.280 V2A (206 109)



Abbildung unverbindlich



Typ Art.-Nr.	DLH DG 8 H20 FG180.280 V2A 206 109
Werkstoff Dachleitungshalter	NIRO
Spannbereich	180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1)	20 mm
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Haltekrallenlänge	23 mm
Leitunghalter Modell	DEHNgrip
Leitungsführung	lose
Innengewinde	M6
Normenbezug	DIN EN 62561-4
Gewicht	110 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364042810
VPE	25 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.