Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./ EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.crosstools.de	Professionelle Steintrennmaschine CSC 350-2000 PRO	68658 4011458686582	24 Monate

Masterbox Informationen

Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) brutto	VPE (Stk.)
Breite	Tiefe	Höhe		
-	-	-	-	-

Artikel Informationen

Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) net. / brut.	VK-Einheit
Breite	Tiefe	Höhe		
123,0	56,5	70,0	75 / 90	1

Professionelle Steintrennmaschine CSC 350-2000 PRO		
	Menge / Palette:	3
	Menge / LKW:	99

Kurzbeschreibung:

- Mit dieser professionellen Steintrennmaschine schneidet man einfach alle Materialien wie Marmor, Granit, Fliesen, Ziegel, Beton- und Steinplatten.
- Bequemste Arbeitsweise durch kugelgelagerten Arbeitsschlitten.
- Geeignet für Gehrungs- und Jollyschnitte (0-45°).
- Sehr leistungsstarker Induktions-Motor mit 2000 Watt.
- Optimale Kühlung der Diamantscheibe durch ein Pump-Kühlsystem.
- Klappbares Untergestell mit Rollen für den einfachen Transport.
- PRCD - Schutzschalter

Technische Daten:

Motor:	2000 Watt
Spannung / Frequenz:	230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl:	2.800 U/min
Scheibengröße:	350 x 25,4 mm
Schnitttiefe 90°:	max. 110 mm
Schnitttiefe 45°:	max. 72mm
Schnittlänge:	max. 800 mm
Arbeitsschlitten:	530 x 430 mm
Arbeitstisch:	1155 x 480 x 700 mm
Ersatzschneideblatt Art.Nr.:	20607
Ersatzschneideblatt EAN:	4011458206070

Lieferumfang:

Inklusive passender Diamanttrennscheibe, Montagewerkzeug, Transportrollen, Winkelanschlag und Wasserpumpe.

350 mm - 2000 WATT
sehr hohe Schnittleistung
bis zu 110 mm Schnitttiefe
und max. 800 mm Schnittlänge

Prüfzeichen:

CE

GS Hauptzertifikat

09.05.2018