Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Winkelschleifer

PRO GWS 12V-76



Der weltweit erste Winkelschleifer in der 12-Volt-Klasse

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	12,0 V
Leerlaufdrehzahl	19.500 min-1
Scheiben-Ø	76 mm

Bestellnummer 0 601 9F2 003

Technische Daten

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	19.500 min-1
Akkuspannung	12,0 V
Schleifspindelgewinde	M5
Bohrung, Ø	10 mm
Gewicht exkl. Akku	0,5 kg
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	365 x 440 x 125 mm
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg
Scheiben-Ø	76 mm

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Oberflächenschleifen (Schruppen)

Schwingungsemissionswert ah	13,5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Vorteile:

- Extrem kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen am Arbeitsplatz, praktisch für verschiedenste Trennanwendungen
- Leistungsstarker bürstenloser Motor ermöglicht schnellen Arbeitsfortschritt und eine hohe Produktivität
- Extrem vielseitig für das Bearbeiten verschiedenster Materialien



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/