

**Příslušenství  
ZQV 1.5N/R3.5/4 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	ZQV 1.5N/R3.5/4 GE
Objednací číslo	<a href="#">1754230000</a>
Verze	Příslušenství, Spojovací konektor, 17.5 A
GTIN (EAN)	4032248103874
Mnž.	20 ks

## Příslušenství ZQV 1.5N/R3.5/4 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	2,4 mm	Šířka (v palcích)	0,094 inch
Výška	13,1 mm	Výška (v palcích)	0,516 inch
Hloubka	12,15 mm	Hloubka (v palcích)	0,478 inch
Čistá hmotnost	1,19 g		

### Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

### Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

### Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

### Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Zapojeno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano		

### Data hodnocení

Jmenovitý proud	17,5 A
-----------------	--------

### Propojka

Jmenovitý proud, více pólů	17,5 A	Počet propojených svorkovnic	4
Typ	Spojovací konektor		

### Rozměry

Rozteč v mm (P)	3,5 mm
-----------------	--------

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40		

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

**Datový list****Příslušenství**  
**ZQV 1.5N/R3.5/4 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>