ALSI 100/8HKA

Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort, hitzebeständig

EAN 4047526073985
ID 753364
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Laufbelag:
- hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A
- hochelastisch
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- alterungsbeständig
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:
- Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten

Blickle TempLine® Comfort

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		100 mm
Radbreite		40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		100 kg
Tragfähigkeit (statisch)		250 kg
Lagerart		Kugellager
Achsloch-Ø (d)		8 mm
Nabenlänge (T1)		46 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		250 °C
Belagshärte		75 Shore A
Stückgewicht		0,4 kg
Spurlos		✕
Kontaktverfärbungsfrei		✕
Antistatisch		✕
ESD		✕
Elektrisch ableitend		✕
Korrosionsbeständig		✕
Hitzebeständig		✓
Laufbelag hydrolysebeständig		✕
Autoklaventauglich		✕

Belagshärte
75 Shore A

Rollwiderstand
gut

Verschleißresistenz
befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
sehr gut

