

**Příslušenství
BS 35/WSH 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Stínění a uzemnění**

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BS 35/WSH 2
Objednací číslo	1760720000
Verze	Příslušenství, Souprava k upevnění, Ocel
GTIN (EAN)	4008190068714
Mnž.	10 ks

Příslušenství BS 35/WSH 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	13 mm	Šířka (v palcích)	0,512 inch
Výška	52 mm	Výška (v palcích)	2,047 inch
Hloubka	37 mm	Hloubka (v palcích)	1,457 inch
Čistá hmotnost	30,9 g	Průměr	3 mm

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

Specifikace systému

Verze	Montážní patka	Lišta	TS 35
-------	----------------	-------	-------

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Šedá
----------	------	---------	------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Vzájemné blokování	k upevnění šroubem

Rozměry

Průměr	3 mm	TS 35 offset	26 mm
--------	------	--------------	-------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001741	ETIM 4.0	EC000071
ETIM 5.0	EC000071	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.1	27-14-11-92	eClass 9.0	27-14-11-92

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks