

## WKM WKM 8/20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Průhledné pouzdro bez obsahu halogenů **WKM** nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy.

Předtiskované štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí přichytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu.

### Výhody při použití kabelových značek WKM

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	WKM 8/20
Objednávací číslo	<a href="#">1753490000</a>
Verze	WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4032248010615
Mnž.	50 ks

**WKM**  
**WKM 8/20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0,315 inch
Výška	20 mm	Výška (v palcích)	0,787 inch
Hloubka	3,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,138 inch
Čistá hmotnost	0,457 g		

**Obecné údaje**

Barevný	Transparentní	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Materiál	Polypropylen	Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Typ tisku	prázdný	Šířka	8 mm

**Označení vodičů a kabelů**

Průřez vodiče, max.	150 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	16 mm <sup>2</sup>
Vnější prům. vodiče	7 - 115 mm	Vnější prům. vodiče, max.	115 mm
Vnější prům. vodiče, min.	7 mm		

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**WKM**  
**WKM 8/20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příklad použití**