POHI 150/20G

Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance, hitzebeständig

EAN 4047526110727
ID 746546
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Rad:
- hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe dunkelgrau
- **autoklaventauglich** (Gleitlager und Variante mit rostfreiem Kugellager mit hitzebeständigem Fett "-HXK")

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten

Blickle TempLine® Performance

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		150 mm
Radbreite		50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		500 kg
Tragfähigkeit bei +70° C		500 kg
Tragfähigkeit bei +170° C		400 kg
Tragfähigkeit bei +250° C		250 kg
Tragfähigkeit (statisch)		1.250 kg
Lagerart		Gleitlager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)		60 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		250 °C
Belagshärte		85 Shore D
Stückgewicht		0,6 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig		✓
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✓

Belagshärte
85 Shore D

Rollwiderstand
hervorragend

Verschleißresistenz
befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
befriedigend

