

**Nalisovaný kontakt
HDC-C-HD-B-LWL1.0POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Optické kabely zajišťují přenos, který je bez interakce a rušení.

Nové optické kontakty nyní lze také použít v těžkých konektorech. Jejich tvar odpovídá tvaru osvědčených HD kontaktů pro připojování klasických měděných vodičů. Díky tomu je lze instalovat ve stávajících konektorech řady HD a zároveň jsou vhodné pro použití v novém modulárním systému ConCept.

Navíc je možné ve stejném konektoru připojit optické i měděné vodiče.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-C-HD-B-LWL 1.0POF
Objednací číslo	1773640000
Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 1, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4032248142743
Mnž.	10 ks

Nalisovaný kontakt HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	1 g	Průměr	3,5 mm
----------------	-----	--------	--------

Všeobecné údaje

Délka odizolování, jmenovité připojení	14 mm	Materiál	Slitina mědi
Provedení povrchu	stříbrné	Průměr kontaktu, kolík Ø	1,6 mm
Průřez připojeného vodiče	1 mm ²	Typ	Zásuvka
Typ připojení	Nalisované připojení	Verze – vložka	HD, HDD, HQ, MixMate
Výrobní procesy	soustružené		

Connection data

Průřez vodiče, max.	1 mm ²	Délka odizolování	14 mm
---------------------	-------------------	-------------------	-------

Design

Skupina produktů	Nalisovaný kontakt	Typ produktu	Nalisovaný kontakt
Typ	Zásuvka	Typ připojení	Nalisované připojení

Material

Materiál	Slitina mědi
----------	--------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.1	27-44-02-04
eClass 9.0	27-44-02-04		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD

Nalisovaný kontakt HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

