

Spínací hodiny pod omítku Müller 01347

Obj. č.: 35 85 92



Vážený zákazníku,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup spínacích hodin pod omítku Müller 01347. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Uvedení do provozu

- Časový spínač je dodáván v režimu spánku a displej je vypnutý.
- Stiskněte 1 sekundu tlačítka „OK“.
- Na přístroji je už naprogramován aktuální čas a datum a aktivuje se evropský letní čas.
- Tlačítka +/- vyberte požadovaný jazyk a výběr potvrďte zmáčknutím tlačítka „OK“ (Pozn.: Zmáčknutím tlačítka „M“ se posunete o jednu pozici zpět).
- V případě potřeby můžete datum, čas a letní čas také upravit tlačítky +/- a změny následně potvrdit tlačítkem „OK“.

Přehled MENU



Přehled symbolů

	Kanál je zapnutý
	Kanál je vypnutý
	Na aktuální den je nastaven „prázdninový program“ / „program na celý den“
	Standardní programovací krok
	Aktuální stav je založen na manuálním přepsání. Stav se zruší dalším programovacím krokem.
	Aktuální stav je založen na manuálním přepsání. Stav je trvalý, až do manuálního ukončení (7).
	Dny v týdnu pondělí, úterý, až neděle; Podškrtnutí naznačuje, že program je aktivní v dané dny.
	Aktuální stav je založen na čase spínání s pulsní funkcí.
	Časový spínač je uzamčen; pro odemčení je potřebné zadat PIN kód.

Funkce tlačítek

M	1. Přechod z automatického režimu do režimu programování, úprav a výběru možností.
	2. Návrat na začátek aktuální (pod) nabídky.
- +	Úprava hodnoty blikající číslice.
A	1. Automatický režim: Zapnutí nebo vypnutí kanálu, až dokud se neobjeví další krok programu. 2. Automatický režim: Přidržení déle než 3 s = stav trvalého přepnutí (7).
OK	1. Aktivace časového spínače během provozu bez napájení.
	2. Potvrzení výběru nebo zadaných dat.

Obsluha časového spínače

- Časový spínač lze programovat po zmáčknutí tlačítka „OK“ bez externího zdroje napájení.
- Pro návrat o jeden krok nebo o jednu úroveň nazpět v režimu programování, úprav a výběru možností stiskněte tlačítka „M“.
- Po dokončení (pod) nabídky se zmáčknutím **end** přístroj vrátí do automatického režimu.
- Tlačítka +/- se mění nabídka z **end** na **continue**. Potvrzením možnosti **continue** se časový spínač vrátí na začátek aktuálního (pod) menu.
- Když zmáčknete **end** před dokončením operace, časový spínač se vrátí do automatického režimu bez uložení provedených změn.

Kanál ON OFF / Permanent P

Zapnutí a vypnutí kanálu (ON – OFF)


Zmáčknutím tlačítka „A“ se provede manuální přepnutí kanálů. Výsledný stav přepnutí je označen symbolem ruky a zůstává v platnosti, až dokud se neaktivuje další krok programu (dočasné přepsání).

Stav trvalého přepnutí P

Když tlačítko „A“ příslušného kanálu stisknete a přidržíte déle než 3 sekundy, kanál se trvale zapne, nebo vypne. Tento stav zůstane nezměněn, dokud nedojde k manuálnímu přepnutí (> 3 s), (trvale přepsání).

Nastavení nového programu

Vysvětlení ke krokům A. až C. najdete níže v části 9 („Příklad zadání nového programu“).



Příklad zadání nového programu

- Pokud je odpojeno napájení, stiskněte 1 sekundu tlačítko „OK“ a na displeji se objeví automatický režim.
- Stiskněte „M“ a časový spínač přejde do režimu programování.
- Výběr „**Program**“ potvrďte tlačítkem „OK“.
- Tlačítkem „OK“ potvrďte „**new program**“.
- Tlačítky +/- vyberte požadovaný kanál a výběr potvrďte zmáčknutím „OK“.
- Tlačítky +/- vyberte zapnutí nebo vypnutí (**on** nebo **off**) standardních časů spínání a výběr potvrďte tlačítkem „OK“.
- Nyní zvolte dny v týdnu (1 až 7), v nichž se má uplatnit čas sepnutí. Tlačítky +/- buď aktivujte („**yes**“), nebo deaktivujete („**no**“) příslušný den a výběr potvrďte tlačítkem „OK“.
- Úprava nastavení času: Hodiny (Hours) a „OK“; Minuty a „OK“.
- Ověřte si zadaný čas sepnutí: Pokud je blikající souhrn programovacího kroku správný, potvrďte tlačítkem „OK“ možnost **on** nebo **off**. Po potvrzení máte možnost vybrat si tlačítky +/- jednu z možností dalšího kroku **edit**, **delete** a **end** (upravit, vymazat nebo ukončit).
- Pokud chcete pokračovat v programování, potvrďte výběr kroku tlačítkem „OK“. Pro opuštění menu programování potvrďte volbu **end**.

Impulz

Program > New program > Channel A > ...

Tato funkce Vám nabízí možnost programování času spínání se stanovenou dobou trvání. Jakmile uplyne doba trvání zadaného impulzu časový spínač automaticky přepne na OFF. Programování probíhá stejně u standardního spínání (viz části 8 a 9) s následujícími rozdíly:

- Vyberte funkci **Pulse** (9F).
- Definujte dobu trvání impulzu (**pulstime minute / pulstime second**).
- Naprogramujte dny v týdnu.
- Naprogramujte čas sepnutí (**time hour / time minute**).

Ověření platnosti: Potvrďte blikající souhrn pulzního programu.

Trvalý program

Program > new program > channel A > permanent > ...

- Na každém kanálu je možné nastavit jedno trvalé nastavení na celý den (funkce svátku). V průběhu požadované doby (funkce platí po celý den) lze kanál trvale vypnout (**permanent off**) nebo zapnout (**permanent on**).
- Programování této funkce probíhá podle popisu v částech 8 a 9.
- Pokud se trvale nastavení už používá, jeho nabídka se v menu nového programu (**new program**) neobjeví. Čas sepnutí lze upravit a vymazat pod položkou „**Program modify**“, resp. „**Program delete**“.

Další úpravy

MENU	HLAVNÍ MENU	APLIKACE
Program query	Program	Zobrazení programovacích kroků a zbylých míst v paměti
Program copy	Program	Kopírování z jednoho kanálu na druhý. Paměť kanálu se nepřepíše. Zopírované kroky spínání se objeví navíc. ⚠ Funkce trvalého programu se nekopíruje!
Program delete	Program	Vymazání časů spínání. Lze vymazat program všech kanálů, jednotlivých kanálů a jednotlivé programovací kroky.
Program modify	Program	V rámci programu můžete měnit každý čas sepnutí.
Dtae - Time	Adjustment	Úprava data a času.
Summertime	Adjustment	Nastavení letního času (zapnutí nebo vypnutí).
Language	Adjustment	Výběr jazyka.
Factory Defaults	Adjustment	Resetování na původní tovární nastavení. ⚠ Dojde ke ztrátě data, času i nastaveného spínacího programu
Counter	Options	Zobrazení počítadla hodin a impulzů každého kanálu a samotných časů sepnutí.
PIN Code	Options	Časový spínač lze uzamknout pomocí 4 místního PIN kódu. Kód můžete měnit, aktivovat, nebo deaktivovat. Pokud kód zapomenete, volejte alužbu zákazníkům.
Funkce Reset		Stiskněte asi 2 sekundy všechny tlačítka na přední straně a časový spínač se resetuje. Hodnoty data a času se ztratí a bude potřebné je znova zadat. Spínací program se nevymaže.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do spínacích hodin. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Spínací hodiny nevyžadují žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro spínacích hodin.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Záruka

Na spínací hodiny pod omítku Müller 01347 poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VALU2/2015