

**CableLine
CLI T 2-12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Podobné ilustraci

Pouzdro CLI T je vysoce kvalitní, průhledné pouzdro pro značení vodičů a kabelů s průřezem do 75 mm². Pouzdro CLI T je k dispozici ve čtyřech délkách, umožňujících použití štítků s dlouhými textovými řetězci. Průhledné pouzdro optimálně chrání vsunutý štítek před vnějšími vlivy. TM-I značka z portfolia MultiCard je vhodná jako vkládací štítek. Pouzdra CLI T není možné použít v kombinaci s vkládacím štítkem MultiMark TM-I. Pracujeme na optimální použitelnosti štítku TM-I z řady MultiMark.

- Pouzdra mají širší rozsah průřezů
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- TM-I štítek se snadno vloží do pouzdra před nebo po zapojení vodiče,
- K dispozici v pěti délkách
- Není vhodné pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo pomocí pera STI

Všeobecné objednací údaje

Typ	CLI T 2-12
Objednací číslo	1764230000
Verze	CableLine, Objímka x 5 mm, PVC, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 4 - 10 mm
GTIN (EAN)	4032248053292
Mnž.	100 ks

CableLine CLIT 2-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Hloubka	13 mm	Hloubka (v palcích)	0,512 inch
Čistá hmotnost	0,42 g		

Obecné údaje

Barevný	Transparentní	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Materiál	PVC	Rozsah provozní teploty	-30...80 °C
Typ tisku	prázdný	Šířka	5 mm

Označení vodičů a kabelů

Průřez vodiče, max.	35 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Vnější prům. vodiče	4 - 10 mm	Vnější prům. vodiče, max.	10 mm
Vnější prům. vodiče, min.	4 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD