## Produktdatenblatt

# VPP 180/20G-SG

### Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau

**EAN** 4047526018887
**ID** 18887
**Zolltarifnummer** 87169090

Made in Germany




**Reifen:**
- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe grau, spurlos

**Felge:**
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

**Sonstige Eigenschaften:**
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

**Technische Daten:**

| | | |
|---|---|---|
| Rad-Ø (D) | | 180 mm |
| Radbreite | | 50 mm |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | | 170 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | | 425 kg |
| Lagerart | | Gleitlager |
| Achsloch-Ø (d) | | 20 mm |
| Nabenlänge (T1) | | 60 mm |
| Temperaturbeständigkeit min | | -20 °C |
| Temperaturbeständigkeit max | | 60 °C |
| Belagshärte | | 80 Shore A |
| Stückgewicht | | 1 kg |
| Spurlos | | ✓ |
| Kontaktverfärbungsfrei | | ✓ |
| Antistatisch | | ✗ |
| ESD | | ✗ |
| Elektrisch ableitend | | ✗ |
| Korrosionsbeständig | | ✓ |
| Hitzebeständig | | ✗ |
| Laufbelag hydrolysebeständig | | ✗ |
| Autoklaventauglich | | ✗ |

**Belagshärte**
80 Shore A

**Rollwiderstand**
befriedigend

**Verschleißresistenz**
ausreichend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**
sehr gut

