

**LaserMark
LM WO 37/25 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Kabelové značky A4 listech LM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadné a rychlé značení pomocí DIN A4 laserové tiskárny nebo STI fixu

Všeobecné objednací údaje

Typ	LM WO 37/25 GE
Objednací číslo	1768430000
Verze	LaserMark, Označení vodičů a kabelů, 3,4 - 4,8 mm, 37 x 25 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4032248110070
Mnž.	10 ks

LaserMark LM WO 37/25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	25 mm	Šířka (v palcích)	0,984 inch
Výška	37 mm	Výška (v palcích)	1,457 inch
Hloubka	0,025 mm	Hloubka (v palcích)	0,001 inch
Čistá hmotnost	10,4 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Barva materiálu podle kódu odporu	4
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Akrylát	Materiál	Polyesterová fólie
Počet na list	55	Počet štítků v balení	550
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	Typ tisku	prázdný
Velikost pole na označení	37 x 8 mm	Verze	Samolepicí
Šířka	25 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	6 mm ²
Průřez vodiče, min.	2,5 mm ²	Vnější prům. vodiče	3,4 - 4,8 mm
Vnější prům. vodiče, max.	4,8 mm	Vnější prům. vodiče, min.	3,4 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

LaserMark LM WO 37/25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

