Produktdatenblatt

VPP 180/20R-SG

Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau

EAN 4047526073237
ID 73239
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Reifen:
- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe grau, spurlos

Felge:
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		180 mm
Radbreite		50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		170 kg
Tragfähigkeit (statisch)		425 kg
Lagerart		Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)		60 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht		1,1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte
■■■□□ 80 Shore A

Rollwiderstand
■■□□□ befriedigend

Verschleißresistenz
■□□□□ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
■■■■□ sehr gut

