Produktdatenblatt

VPP 254/25G

Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526555412
ID 555417
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Reifen:
- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

Felge:
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Belagshärte
■■■□□ 80 Shore A

Rollwiderstand
■■□□□ befriedigend

Verschleißresistenz
■□□□□ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
■■■■□ sehr gut

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		250 mm
Radbreite		75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		300 kg
Tragfähigkeit (statisch)		750 kg
Lagerart		Gleitlager
Achsloch-Ø (d)		25 mm
Nabenlänge (T1)		65 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht		3,6 kg
Spurlos		✕
Kontaktverfärbungsfrei		✕
Antistatisch		✕
ESD		✕
Elektrisch ableitend		✕
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig		✕
Laufbelag hydrolysebeständig		✕
Autoklaventauglich		✕

