Produktdatenblatt

VPP 256/20G

Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526494827
ID 494823
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Reifen:
- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

Felge:
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		250 mm
Radbreite		85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		250 kg
Tragfähigkeit (statisch)		625 kg
Lagerart		Gleitlager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)		75 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht		4,6 kg
Spurlos		✕
Kontaktverfärbungsfrei		✕
Antistatisch		✕
ESD		✕
Elektrisch ableitend		✕
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig		✕
Laufbelag hydrolysebeständig		✕
Autoklaventauglich		✕

Belagshärte
80 Shore A

Rollwiderstand
befriedigend

Verschleißresistenz
ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
sehr gut

