Produktdatenblatt

VPP 400/25R

Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526263133
ID 263137
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Reifen:
- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

Felge:
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		400 mm
Radbreite		100 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		350 kg
Tragfähigkeit (statisch)		875 kg
Lagerart		Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		25 mm
Nabenlänge (T1)		75 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht		9,6 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch		×
ESD		×
Elektrisch ableitend		×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig		×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×

Belagshärte
80 Shore A

Rollwiderstand
befriedigend

Verschleißresistenz
ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
sehr gut

