## Produktdatenblatt

# VW 162/20R-SG

### Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Stahlblech-Felge, spurlos grau

**EAN** 4047526542696
**ID** 542696
**Zolltarifnummer** 87169090

Made in Germany



**Reifen:**
- Weichgummi "Blickle Soft", hochelastisch, Rundprofil, Härte 50 Shore A
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe grau, spurlos

**Felge:**
- Stahlblech, gepresst
- stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Sonstige Eigenschaften:**
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Pannensichere Alternative für Lufträder

Blickle Soft

**Technische Daten:**

| | | |
|---|---|---|
| Rad-Ø (D) | | 160 mm |
| Radbreite | | 40 mm |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | | 70 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | | 175 kg |
| Lagerart | | Rollenlager |
| Achsloch-Ø (d) | | 20 mm |
| Nabenlänge (T1) | | 60 mm |
| Profil | | Rundprofil |
| Temperaturbeständigkeit min | | -25 °C |
| Temperaturbeständigkeit max | | 80 °C |
| Belagshärte | | 50 Shore A |
| Stückgewicht | | 1,1 kg |
| Spurlos | | ✓ |
| Kontaktverfärbungsfrei | | ✓ |
| Antistatisch | | ✗ |
| ESD | | ✗ |
| Elektrisch ableitend | | ✗ |
| Korrosionsbeständig | | ✗ |
| Hitzebeständig | | ✗ |
| Laufbelag hydrolysebeständig | | ✗ |
| Autoklaventauglich | | ✗ |

**Belagshärte**
50 Shore A

**Rollwiderstand**
gut

**Verschleißresistenz**
befriedigend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**
hervorragend

