

**Příslušenství
TNST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**DCS Marshalling**

Naše inovativní PRV svorkovnice pro DCS seřazení jsou vybaveny připojením PUSH IN a naše multifunkční svorky pro DCS seřazení se šroubovým připojením (WMF) nejen šetří místem na panelu, ale také zaručují efektivnější přenos signálu v systémech řízení procesu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TNST
Objednací číslo	1833090000
Verze	Příslušenství, Odpojovací zástrčka, 20 A
GTIN (EAN)	4032248471485
Mnž.	50 ks

Příslušenství TNST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	2,7 mm	Šířka (v palcích)	0,106 inch
Výška	11,3 mm	Výška (v palcích)	0,445 inch
Hloubka	29,73 mm	Hloubka (v palcích)	1,17 inch
Čistá hmotnost	1,24 g		

Specifikace systému

Verze Odpojovací prvek

Údaje materiálu

Barevný Žlutá

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Zapojeno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovité napětí	500 V	Jmenovitý proud	20 A
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

Rozměry

Rozteč v mm (P) 2,7 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002018
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9,1	27-14-11-49
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	36403_TNST_DXF.dxf STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks