Produktdatenblatt

VWPP 200/20G-SG

Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Kunststoff-Felge, spurlos grau

EAN 4047526584535
ID 584532
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Reifen:
- Weichgummi "Blickle Soft", hochelastisch, Rundprofil, Härte 50 Shore A
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe grau, spurlos

Felge:
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
- Pannensichere Alternative für Lufträder

Blickle Soft

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		200 mm
Radbreite		50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		100 kg
Tragfähigkeit (statisch)		250 kg
Lagerart		Gleitlager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)		60 mm
Profil		Rundprofil
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		50 Shore A
Stückgewicht		1,2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte
50 Shore A

Rollwiderstand
gut

Verschleißresistenz
befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
hervorragend

