Adapter Messing





Adapter Messing

- Aussengewinde Pg
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring

Artikel-Nr.:	**3500.36.32**
EAN:	7611614121741
Material	Messing vernickelt
O-Ring	NBR
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde aussen	Pg 36
Gewinde innen	M32x1.5
Schlüsselweite	50 mm
Masswert H	4.5 mm
Masswert L	8 mm
Versand	10
Preis/100 ST	1.030,00 €
Preisgruppe	540

1 = Metrisches Regelgewinde