Garant S 4 E Kabeltrommel 25 m H05VV-F 3G1,5

Für den Einsatz Innen, IP 20.









MADE IN GERMANY

Artikelnummer	1195056
EAN	4007123011032

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit Überhitzungsschutz.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC
Kabellänge	25 m
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kabelfarbe	schwarz
Trommeldurchmesser	240 mm
Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne
Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Stecksystem Stecker	Typ E und F
Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nenneingangsspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP20

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	4,2 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	19 cm x 25 cm x 34 cm
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	4,38 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	20 cm x 26 cm x 35 cm