Garant Kabeltrommel 40 m H05VV-F 3G2,5

Für den Einsatz Innen, IP 20.









MADE IN GERMANY

Artikelnummer	1208300
EAN	4007123141920

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC	**Stecksystem Steckdose**	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	40 m	**Stecksystem Stecker**	Typ E und F
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G2,5	**Max. Strombelastbarkeit**	16 A
Kabelfarbe	schwarz	**Nenneingangsspannung**	230 V
Trommeldurchmesser	290 mm	**Schutzart (IP)**	IP20
Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	**Produktgewicht (inkl. Verpackung)**	7,97 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	7,96 kg	**Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)**	20 cm x 29,5 cm x 37 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	19 cm x 27,5 cm x 36 cm		

LIEFERUMFANG

Garant Kabeltrommel