WEV 11-125 Quick (603625000) Winkelschleifer

Bestell-Nr. 603625000
EAN 4061792176409



Abbildung stellvertretend

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Technische Werte

KENNWERTE

Scheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1100 W
Abgabeleistung	640 W
Leerlaufdrehzahl	2800 - 10500 /min

Drehzahl bei Nennlast	8800 /min
Drehmoment	3 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	193 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.1 kg
Kabellänge	4 m

VIBRATION

Oberfläche schleifen	6 m/s^2
Messunsicherheit K	1.5 m/s^2
Schleifen mit Schleifblatt	2.5 m/s^2
Messunsicherheit K	1.5 m/s^2

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	104 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Schutzhaube
- Stützflansch
- M-Quick-Spannmutter
- Zusatzhandgriff