


**Z řada
KOSF ZT4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Obrázek výrobku**Pružinové připojení s technologií tažné pružiny**

Technologie tažné pružiny je univerzální systém pro kontakty pro všechny běžné typy připojení vodiče. Díky skvělé úrovni flexibility je tažná pružina výhodným alternativním připojením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KOSF ZT4
Objednací číslo	1856860000
Verze	Z řada, Kódovací prvek, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248400744
Mnž.	50 ks

Datový list

Z řada KOSF ZT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	5,4 mm	Šířka (v palcích)	0,213 inch
Výška	14,9 mm	Výška (v palcích)	0,587 inch
Hloubka	2,23 mm	Hloubka (v palcích)	0,088 inch
Čistá hmotnost	0,2 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Specifikace systému

Verze	Kódovací prvek
-------	----------------

Údaje materiálu

Materiál	PA 66 GF 30	Barevný	Běžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC002021	ETIM 4.0	EC002021
ETIM 5.0	EC002021	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-92-14
eClass 9,1	27-14-11-92	eClass 9.0	27-14-11-92

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks