ASR 35 M ACP (602058000) Allessauger

Bestell-Nr. 602058000
EAN 4007430250124



Abbildung stellvertretend



- Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Lieferumfang

- Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)
- Anschlussmuffe Ø 41/48 mm
- Handgriff-Zwischenstück
- 2 Saugrohre aus Kunststoff
- 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)
- PE-Entsorgungsbeutel
- Fugendüse
- Bodendüse (300 mm breit)