

**Příslušenství
BEST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BEST
Objednací číslo	1833100000
Verze	Příslušenství, Komponentní zástrčka
GTIN (EAN)	4032248501014
Mnž.	50 ks

Příslušenství BEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Výška	49,5 mm	Výška (v palcích)	1,949 inch
Hloubka	63 mm	Hloubka (v palcích)	2,48 inch
Čistá hmotnost	3,72 g		

Specifikace systému

Verze	Zástrčka
-------	----------

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Béžová
----------	-------	---------	--------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
Typ upevnění	Zapojeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne

Data hodnocení

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	5,1 mm
-----------------	--------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Různé
---------------	-------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC002018	ETIM 4.0	EC002018
ETIM 5.0	EC002018	ETIM 6.0	EC002018
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-13-91-90
eClass 8.1	27-14-11-49	eClass 9,1	27-14-11-49
eClass 9.0	27-14-11-49		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	36278_BEST_DXF.dxf STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks