Akku-Schlagbohrschrauber

HP333D

12Vmax • max. 34 Nm • 0-1.700 min^{-1}

Kompakter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren

Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe. Maximales Drehmoment: 34 Nm. Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping. Mit LED-Arbeitslicht.



CXT

Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1700 min^{-1}
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 6750 / 25500 min^{-1}
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomentbegrenzung	20
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	8 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Schallleistungspegel (L_{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,1 - 1,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	193 x 66 x 212 mm
Akkuspannung	12 V
Akkutyp	Li-ion

Spezifikationen

- Ideal für Arbeiten in engen Räumen und Überkopfanwendungen
- Mit integrierter LED-Arbeitsleuchte
- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Optionales Zubehör

763238-5
Schnellspannbohrfutter 10mm



784244-7
Doppelbit PH2

821549-5
MAKPAC Gr. 1



821661-1
Transportkoffer Kunststoff



824781-0
Zubehörbox



838312-9
Tiefziehteil für MAKPAC



D-42204
Kegelsenker-Set M3-M10 HSS



D-46573
HSS Titan Stufenbohrer-Set



D-47363
Forstnerbohrer-Set 5-tlg.



D-65729
Topf- und Rundbürsten-Set 4-tlg.



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF