Akku-Exzenterpolierer

DPO500

18V • 125 mm • 0-780 min^{-1}

Exzenterpolierer für den professionellen Einsatz und zur Politur von Kraftfahrzeugen

Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren. Starker bürstenloser 18V Motor mit Konstantelektronik. Der Schleifscheibendurchmesser beträgt 125 mm. Schwingkreis 5,5 mm, Rotationsbewegung abschaltbar. Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 780 min^{-1}
Leerlauf-Oszillation	0 - 6800 min^{-1}
Durchmesser Schleifteller	125 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Schallleistungspegel (L_{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Polieren	9,5 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2
Gewicht inkl. Akku	3,1 - 3,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	530 x 123 x 134 mm
Akkutyp	Li-ion
(Leerlauf-)Hubzahl	0 - 10400 / 13600

Spezifikationen

- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Lock ON Arretierungsknopf für Dauereinsatz
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Optionales Zubehör

197894-3
Polierpad gelb Ø 150 mm

197922-4
Stützteller 125mm



197926-6
Stützteller 100mm



197928-2
Stützteller 150mm



198043-5
Seitengriff komplett



199424-6
Woll-Polierpad Ø 150 mm



821777-2
Transportkoffer Kunststoff



D-62505
Polierpad orange Ø 100 mm



D-62511
Polierpad orange Ø 125 mm



D-62527
Polierpad orange Ø 150 mm



D-62533
Polierpad blau Ø 100 mm



D-62549
Polierpad blau Ø 125 mm



D-62555
Polierpad blau Ø 150 mm



D-62561
Polierpad schwarz Ø 100 mm



D-62577
Polierpad schwarz Ø 125 mm



D-62583
Polierpad schwarz Ø 150 mm



D-62599
Polierpad orange Ø 100 mm



D-62608
Polierpad orange Ø 125 mm



D-62614
Polierpad orange Ø 150 mm



D-62620
Polierpad blau Ø 100 mm



D-62636
Polierpad blau Ø 125 mm



D-62642
Polierpad blau Ø 150 mm



D-62658
Polierpad schwarz Ø 100 mm



D-62664
Polierpad schwarz Ø 125 mm



D-62670
Polierpad schwarz Ø 150 mm



D-67000
Woll-Polierpad Ø 100 mm



D-70867
Woll-Polierpad Ø 125 mm



D-74603
Filzpad Klett 100 mm



D-74619
Filzpad Ø 150 mm



D-74631
Filzpad Ø 125 mm



D-74647
Polierpad gelb Ø 120 mm



D-74653
Polierpad gelb Ø 150 mm



D-74669
Polierpad gelb Ø 170 mm



D-75976
Polierpad weiß 150mm



Optionales Zubehör

P-21727
Polierpad weiß Ø 150 mm



P-21733
Polierpad blau Ø 150 mm



P-21749
Polierpad orange Ø 150 mm



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF