


## Z řada FEKO ZRV2.5 0.2-0.35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

#### **Pružinové připojení s technologií tažné pružiny**

Technologie tažné pružiny je univerzální systém pro kontakty pro všechny běžné typy připojení vodiče. Díky skvělé úrovni flexibility je tažná pružina výhodným alternativním připojením.

#### **Všeobecné objednávací údaje**

Typ	FEKO ZRV2.5 0.2-0.35
Objednávací číslo	<a href="#">1854750000</a>
Verze	Z řada, Nalisovaný kontakt, 4.15 mm, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248401321
Mnž.	5 000 ks

**Z řada  
FEKO ZRV2.5 0.2-0.35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	4,15 mm	Šířka (v palcích)	0,163 inch
Výška	19,8 mm	Výška (v palcích)	0,78 inch
Hloubka	3,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,122 inch
Čistá hmotnost	0,612 g		

**Teploty**

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

**Specifikace systému**

Verze	Pružinový kontakt
-------	-------------------

**Další technická data**

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

**Data hodnocení**

Jmenovitý průřez	2,5 mm <sup>2</sup>
------------------	---------------------

**Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)**

Typ připojení	Pružinový kontakt
---------------	-------------------

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-18
eClass 6.2	27-14-91-37	eClass 7.1	27-14-91-37
eClass 8.1	27-14-91-37	eClass 9,1	27-44-02-04
eClass 9.0	27-44-02-04		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>