

**Příslušenství
BEST/D**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	BEST/D
Objednávací číslo	1878560000
Verze	Příslušenství, Komponentní zástrčka, 1 A
GTIN (EAN)	4032248471492
Mnž.	50 ks

Příslušenství BEST/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Výška	49,5 mm	Výška (v palcích)	1,949 inch
Hloubka	63 mm	Hloubka (v palcích)	2,48 inch
Čistá hmotnost	4,08 g		

Specifikace systému

Verze	Zástrčka
-------	----------

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Běžová
----------	-------	---------	--------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
Typ upevnění	Zapojeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne

Data hodnocení

Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	1 A
------------------	-------	-----------------	-----

Rozměry

Rozteč v mm (P)	5,1 mm
-----------------	--------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Různé
---------------	-------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC002018	ETIM 4.0	EC002018
ETIM 5.0	EC002018	ETIM 6.0	EC002018
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	23-11-01-90
eClass 8.1	27-14-11-49	eClass 9,1	27-14-11-49
eClass 9.0	27-14-11-49		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks