

**CableLine  
CLI T 1-30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Podobné ilustraci

Pouzdro CLI T je vysoce kvalitní, průhledné pouzdro pro značení vodičů a kabelů s průřezem do 75 mm<sup>2</sup>. Pouzdro CLI T je k dispozici ve čtyřech délkách, umožňujících použití štítků s dlouhými textovými řetězci. Průhledné pouzdro optimálně chrání vsunutý štítek před vnějšími vlivy. TM-I značka z portfolia MultiCard je vhodná jako vkládací štítek. Pouzdra CLI T není možné použít v kombinaci s vkládacím štítkem MultiMark TM-I. Pracujeme na optimální použitelnosti štítku TM-I z řady MultiMark.

- Pouzdra mají širší rozsah průřezů
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- TM-I štítek se snadno vloží do pouzdra před nebo po zapojení vodiče,
- K dispozici v pěti délkách
- Není vhodné pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo pomocí pera STI

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | CLI T 1-30                                                                              |
| Objednací číslo | <a href="#">1889560000</a>                                                              |
| Verze           | CableLine, Objímka x 5 mm, PVC, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 2.5 - 5 mm |
| GTIN (EAN)      | 4032248496365                                                                           |
| Mnž.            | 200 ks                                                                                  |

## CableLine CLI T 1-30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                   |            |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Šířka          | 5 mm   | Šířka (v palcích) | 0,197 inch |
| Výška          | 30 mm  | Výška (v palcích) | 1,181 inch |
| Čistá hmotnost | 0,51 g |                   |            |

### Obecné údaje

|                         |               |                    |                 |
|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Barevný                 | Transparentní | Doporučená odvětví | Doprava, Stroje |
| Halogen                 | Ano           | Materiál           | PVC             |
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C   | Šířka              | 5 mm            |

### Označení vodičů a kabelů

|                           |                      |                           |                   |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Halogen                   | Ano                  | Průřez vodiče, max.       | 6 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 0,75 mm <sup>2</sup> | Vnější prům. vodiče       | 2,5 - 5 mm        |
| Vnější prům. vodiče, max. | 5 mm                 | Vnější prům. vodiče, min. | 2,5 mm            |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |
| Technické údaje           | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                             |