Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Bohrhammer mit SDS plus

PRO GBH 2-21



So kompakt, so leistungsstark – der Bohrhammer von Bosch zum Greifen nah

Die wichtigsten Daten

Nenneingangsleistung	720 W
Schlagenergie	2 J
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 21 mm

Bestellnummer 0 611 2A6 002

Technische Daten

Leistungsdaten

Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.800 bpm

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Werkzeugaufnahme	SDS plus
Schlagenergie	2 J
Nenneingangsleistung	720 W
Gewicht	2,3 kg
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 397 x 115 mm

Bohrbereich

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 21 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	4 – 10 mm

Bohrbereich

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 21 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	4 – 10 mm

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Hammerbohren in Beton

Schwingungsemissionswert ah	14,7 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Meißeln in Beton

Schwingungsemissionswert ah	11,9 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Vorteile:

- Kompakter Bohrhammer bietet erschwingliche Bosch Profi-Hammerbohrleistung
- Starker 720-Watt-Motor und Schlagenergie von 2,0 Joule für effektives Hammerbohren in Beton (bis 22 mm Durchmesser)
- Drei Bohrhammereinstellungen zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln gewährleisten Vielseitigkeit und überzeugende Ergebnisse



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/