

Kurbelpumpe-PP-FKM

SRL 1050-10 l/min

Artikel-Nr.:	13 065
EAN:	4103810130656
Rabattgruppe:	A

Technische Daten

Förderleistung (l/Umdrehung):	0,18
Förderleistung bei 60 Umdrehungen/min (l/min):	ca. 10
Fördermedien:	dünnflüssige Stoffe wie Scheibenklar, Diesel, Wasser, AdBlue®
Medienbeständigkeit:	siehe Beständigkeitstabelle
Einsatz:	Behälter für 60/200/220 l
Anwendung:	zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern
Länge Saugrohr (mm):	1050
Fassverschraubung:	G 2" a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpengehäuse:	PP
Dichtungen:	FKM (Viton®)
Auslauf:	PP

Abmessungen LxBxH (mm):	250 x 220 x 1325
Gewicht (kg):	1,12

Spezifikation

- Mit Ansaugfilter
- Über Fassverschraubung höhenverstellbar
- Im Karton verpackt
- Mögliches Zubehör: M 56 x 4 a (13 080 390), Mauser 2" a (13 083)

Besondere Merkmale

- Hinweis: Im Falle von Kristallbildungen in der Pumpe, reinigen Sie die Pumpe mit warmen Wasser, bis die Kristalle sich auflösen
- Gemäß Beständigkeitstabelle
- Geeignet für dünnflüssige Stoffe wie Scheibenklar, Diesel, Wasser, AdBlue®

Verpackung

Verpackungsart:	Karton
Abmessungen LxBxH (mm):	360 x 180 x 165
Gewicht einschließlich Verpackung (kg):	1,66
Verpackungseinheit:	1,0