Doppelmembranstutzen

DMS M40/or



DMS M40/or

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26064001

Doppelmembranstutzen mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), orange, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm

Produkteigenschaften

Farben

Farbe Zubehör:	reinorange

Abmessungen

Nenngröße:	M40

Materialeigenschaften

Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max:	28 mm
für Dichtbereich min:	19 mm

Erzeugt am 07.06.2021. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299