Akku-Schlagbohrschrauber

HP002G

XGT® • 40Vmax • max. 70 Nm • 13 mm

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Schlagbohrschrauber für höchste Ansprüche

Kräftiger und kompakter Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz. Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das max. Drehmoment von 70 Nm ist in 21 Stufen einstellbar. Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 174 mm. Mit abschaltbarem Schlagwerk.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2200 min^{-1}
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomentbegrenzung	21
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 9000 / 33000 min^{-1}
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schallleistungspegel (L_{WA})	98 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	87 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	2,0 - 3,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	174 x 86 x 272 mm

Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Kompaktes und handliches Design
- Mit integrierter LED-Arbeitsleuchte
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Einfach, einhändige Umstellung des Rechts-/ Linkslaufs

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Optionales Zubehör

191E41-8
Seitengriff

251314-2
Schraube M4x12



346317-0
Einhängebügel



821550-0
MAKPAC Gr. 2



835U77-0
Tiefziehteil für MAKPAC



E-22872
Zubehörbox XGT



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF