ZÄHL-TISCHWAAGE

PCE-BSH 10000



- **USB Schnittstelle**
- **Wiegebereich bis 10 kg**
- **hohe Auflösung ab 0,2 g**
- **Stückzählfunktion**
- **Mehrfachtara bis 100% F.S.**
- **Mehrpunkt - Kalibrierung möglich**
- **Kalibriergewicht frei wählbar**
- **Vielzahl verschiedener Wiegeeinheiten**
- **Netz oder Batteriebetrieb möglich**

Die preisgünstige Zähl-Tischwaage besticht durch eine recht hohe Auflösung, selbst in höheren Wägebereichen. Die Zähl-Tischwaage verfügt über eine abnehmbare, leicht zu reinigende Edelstahl - Wiegeplatte. Zur Standardausrüstung der Industriewaage gehört auch eine Stückzählfunktion zum Zählen von gleich schweren Gegenständen.

Die Stromversorgung der Zähl-Tischwaage erfolgt durch ein 12 V Netzteile oder durch 6 x 1,5 V AA Batterien die einen flexiblen Einsatz ermöglichen. Zur Nivellierung verfügt die Zähl-Tischwaage über verstellbare Standfüße. Ein weiteres Plus der Zähl-Tischwaage ist die USB Schnittstelle, in Verbindung mit der optional erhältlichen Software können die Wiegedaten zu einem PC übermittelt werden.

Mittels des ebenfalls optional erhältlichen Justiergewichts kann die Zähl-Tischwaage jederzeit schnell kontrolliert und ggf. nachjustiert werden. Um höchstmögliche Genauigkeit zu bieten verfügt die Zähl-Tischwaage über zwei Kalibriermöglichkeiten. Zum einen kann die Zähl-Tischwaage mit einem frei einstellbaren Kalibriergewicht justiert werden und zum anderen kann auch eine Mehrpunktkalibrierung durchgeführt werden. Die Zähl-Tischwaage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Ein- und Ausgangskontrolle sowie für den mobilen Einsatz.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	10000 g
Auflösung [d]	0,2 g
Genauigkeit	±0,6 g

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion
Einheit(en)	g, lb, oz, ct, ozt, dwt, gn, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, MM, TolA, GSM
Display Typ	LCD mit Beleuchtung
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 20 mm
Schnittstelle	USB
Automatische Abschaltung von ... bis	3 ... 10 min.
Tarierbereich	Mehrfach-Tara über den vollen Wiegebereich
Abmessungen	Plattformgröße: 160 x 180 mm
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Spannungsversorgung	100 ... 230 V AC | 50 / 60 Hz 12 V / 500 mA
Akku/Batterie	6 x 1,5 V AA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	3000 mAh
Abmessungen (L x B x H)	200 x 265 x 100 mm
Gewicht	1800 g