MATERIALFEUCHTEMESSGERÄT

PCE-PMI 2

- **Eindringtiefe von 50 mm**
- **Messung ohne Beschädigung der Oberfläche**
- **Maximalwertspeicherung**
- **20 Messkurven für unterschiedliche Materialien**
- **Feuchte-Indikation von Holz, Beton, Gummi usw.**
- **Alarmfunktion mit optischer Anzeige**
- **Batterie Warnsymbol**
- **Automatische Abschaltung**

Mithilfe des Materialfeuchtemessgeräts können Sie schnell Feuchtigkeitskontrollen von Holz, Wänden und Estrichen durchführen.

Dabei liegt das Materialfeuchtemessgerät gut in der Hand und gewährleistet dadurch eine angenehme Messung der Baustoffe und Materialien. Um von Wänden, Holz, Beton, Holzkohle die Feuchtigkeit Indikativ messen zu können, bietet das Materialfeuchtemessgerät mehrere diverse Kennlinien, welche sich an der Dichte des Materials orientiert. Diese lassen sich einfach über die Bedientasten wechseln.

Des Weiteren verfügt das Materialfeuchtemessgerät über eine Alarmfunktion. Diese lässt sich Variabel einstellen. Die LED oberhalb des Bedienfeldes lässt dann eine optische Feuchtigkeitsbewertung zu. Es ist daher der optimale Begleiter auf Baustellen, für Materialeingangskontrollen, sowie für Referenzmessungen in der Produktion. Mit dem Materialfeuchtemessgerät sind Sie also optimal für den täglichen Arbeitseinsatz gerüstet.

Spezifikation

Feuchte relativ	
Messbereich	0 ... 200 Digits
Auflösung	0,1 Digits
Genauigkeit	±0,5 % v.Mw. +0,5 Digits

Allgemeine technische Daten	
Display Typ	LCD mit Beleuchtung
Sensor	Metall-Sphäroid
Messmethode	Kapazitiv
Messtiefe max.	50 mm
Akku/Batterie	4 x 1,5 V AAA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	1200 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	165 x 72 x 26 mm
Gewicht	123,5 g